

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X170

Artículo No.	51000.120.170
Marca	-
UBB	951351757012
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251008
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	170 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	170

Diseño técnico



