

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X200



Artículo nr.	51000.120.200
Marca	-
UBB	951351757350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251039
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M12
Anchura (L) (mm)	200
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	19
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

### Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
P	1.75

### Diseño técnico



