

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X280



Artículo nr.	51000.120.280
Marca	-
UBB	500571230985
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134453
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M12
Anchura (L) (mm)	280
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	19
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
P	1.75

Diseño técnico



