

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M14X90



Artículo nr.	51000.140.090
Marca	-
UBB	950351766841
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251121
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M14
Anchura (L) (mm)	90
Clase	70
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	22
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2

Diseño técnico



