

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M16X55



Artículo nr. 51000.160.055

Marca -

UBB 950351767005

UNSPSC 31161620

EAN 8715492251251

Env. de 50 Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	55
Clase	70
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

### Normas

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	44
b (min.): L > 200mm	57
b (min.): L ≤ 125mm	38
k	10
P	2
s	24

### Diseño técnico

