

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M16X260



Artículo nr.	51000.160.260
Marca	-
UBB	951351759091
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251497
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	260
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

### Normas

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Especificación técnica

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
P	2
s	24

### Diseño técnico

