

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M16X280

Artículo No.	51000.160.280
Marca	-
UBB	951351759257
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251503
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	280 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	280

Diseño técnico



FABORY