

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M18X90

Artículo No.	51000.180.090
Marca	-
UBB	951351759901
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251558
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	90 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	90

Diseño técnico



P

2.5

S

FABORY

27