

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M20X60

Artículo No.	51000.200.060
Marca	-
UBB	500621782100
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510615
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	60 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

### Normas

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60

### Diseño técnico



P

2.5

s

**FABORY**

30