

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M20X100

Artículo No.	51000.200.100
Marca	-
UBB	950351768664
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251701
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	100 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100

Diseño técnico



