

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M20X220

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 51000.200.220          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 951351761139           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715492251800          |
| Env. de 5    | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro                      | M20                                                                                                 |
| Longitud                      | 220 mm                                                                                              |
| Clase                         | Min.50                                                                                              |
| Características de conducción | Hexagon                                                                                             |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal                                                                                    |
| Material                      | Acero inoxidable                                                                                    |
| Material técnico              | A2                                                                                                  |
| Dirección del hilo            | Derecha                                                                                             |
| Rosca                         | Métrica                                                                                             |
| Info                          | Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50. |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |

### Especificación técnica

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 52   |
| b (min.): L200mm          | 65   |
| b (min.): L≤125mm         | 46   |
| d-D                       | M20  |
| k                         | 12.5 |
| L (mm)                    | 220  |

### Diseño técnico



