

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M24X80

Artículo No.	51000.240.080
Marca	-
UBB	950351769407
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251947
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	80 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

### Normas

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	80

### Diseño técnico



P

3

s

**FABORY**

36