

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M24X120



Artículo nr.	51000.240.120
Marca	-
UBB	950351769811
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251985
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M24
Anchura (L) (mm)	120
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

### Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
P	3
s	36

### Diseño técnico

