

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M24X300



Artículo nr.	51000.240.300
Marca	-
UBB	500571234789
UNSPSC	31161620
EAN	8715494127738
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M24
Anchura (L) (mm)	300
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
P	3
s	36

Diseño técnico

