

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M24X400

Artículo No.	51000.240.400
Marca	-
UBB	500571235281
UNSPSC	31161620
EAN	8715494541275
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	400 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	400

Diseño técnico



