

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M27X140



Artículo nr.	51000.270.140
Marca	-
UBB	950351770967
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252166
Env. de 3	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M27
Anchura (L) (mm)	140
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

Diseño técnico

