

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X55

Artículo No.	51010.100.055
Marca	-
UBB	950351777400
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256102
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	55 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	55
P	1.5
s	17

Diseño técnico

