

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M24X65

Artículo No.	51010.240.065
Marca	-
UBB	950351783341
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257215
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	65 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Diseño técnico

