

Tornillo cabeza hexagonal con collar totalmente roscado DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M8X35



Artículo No.	51018.080.035
Marca	-
UBB	500635894644
UNSPSC	31161620
EAN	8715494551991
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	35 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈4162
DIN	≈6921
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M

Especificación técnica

b (min.)	22
d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Diseño técnico

