

Tornillo cabeza cilíndrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M8X90



Artículo No.	51020.080.090
Marca	-
UBB	500571256550
UNSPSC	31161605
EAN	8715494118248
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	90 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ISO	≈4762
DIN	≈912
BS	≈4168-1

Especificación técnica

d-D	M8
dk (max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	90
P	1.25
s	6

Diseño técnico

