



Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X22

Artículo No.	51029.050.022
Marca	-
UBB	500635831786
UNSPSC	31161518
EAN	8715494552417
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	22 mm
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Info	Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9". Artículos de fijación de acero
------	---

Normas

ISO	≈7380-1
ASME	≈B18.3.4M
BS	≈4168-6
NF	≈E25-126

inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

d-D	M5
dk (max.)	9.5
k (max.)	2.75
L (mm)	22
P	0.8
Llave de vaso	25

Diseño técnico

