



## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X20

Artikelnummer 51050.080.020

Merk -

UBB 950351789124

UNSPSC 31161605

EAN 8715492263230

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M8                     |
| Lengte                   | 20 mm                  |
| Klasse                   | 70                     |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant          |
| Kopsoort                 | Cilinderkop            |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| BS   | 4168-1   |
| ISO  | 4762     |
| NEN  | 1241     |
| NF   | E25-125  |
| ASME | B18.3.1M |
| DIN  | 912      |

### Technische specificatie

|                       |    |
|-----------------------|----|
| b                     | 28 |
| d-D                   | M8 |
| dk(max.)              | 13 |
| Voldraad als $L \leq$ | 35 |
| k (max.)              | 8  |
| L (mm)                | 20 |

### Technische tekening



