



Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M4X100

Artículo No.	51120.040.100
Marca	-
UBB	950353461474
UNSPSC	31161504
EAN	8715492271600
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	100 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	84
ISO	≈1207
NEN	≈1602
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	7
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.6
L (mm)	100
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.1

Diseño técnico