

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X55



Artículo No.	51120.060.055
Marca	-
UBB	500571322634
UNSPSC	31161504
EAN	8715494119153
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M6
Anchura (L) (mm)	55
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Información adicional	împachetare mare
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183
DIN	84

Especificación técnica

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	10
Rosca total $C \leq$	40
k (max.)	3.9
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Diseño técnico

