



Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X65

Artículo No.	51120.060.065
Marca	-
UBB	500571322717
UNSPSC	31161504
EAN	8715494119160
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	65 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	84
ISO	≈1207
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	65
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Diseño técnico