



Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M8X12

Artículo No.	51120.080.012
Marca	-
UBB	950353263623
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272058
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	12 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-127
ISO	≈1207
NEN	≈1602
DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Rosca total C ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	12
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Diseño técnico