



Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2,5X8

Artículo No.	51121.025.008
Marca	-
UBB	951353516903
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272461
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2.5
Longitud	8 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica
Info	small pack

Normas

DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207

Especificación técnica

d-D	M2.5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4.5
Rosca total C ≤	30
k (max.)	1.6
L (mm)	8
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.7

Diseño técnico