

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 small pack M3X10



Artículo No.	51121.030.010
Marca	-
UBB	951353518230
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272591
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Información adicional	small pack
Diámetro (d-D)	M3
Anchura (L) (mm)	10
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207

Especificación técnica

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	5.5
Rosca total $C \leq$	30
k (max.)	2
n	0.8
P	0.50
t (min.)	0.85

Diseño técnico

