

Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X5



Artículo No.	51140.020.005
Marca	-
UBB	500633184766
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612708
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M2
Anchura (L) (mm)	5
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	≈4183
ISO	≈1580
DIN	85
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	4
Rosca total $C \leq$	16
k (max.)	1.3
n	0.5
P	0.40
t (min.)	0.5

Diseño técnico

