



Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X10

Artículo No.	51140.020.010
Marca	-
UBB	500571397636
UNSPSC	31161504
EAN	8715494126151
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	10 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈1603
DIN	85
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	16
k (max.)	1.3
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Diseño técnico

