



Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M3X16

Artículo No.	51140.030.016
Marca	-
UBB	950353265941
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272966
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	16 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1580
BS	≈4183
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
NEN	≈1603

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Diseño técnico

