



Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 M3X30

Artículo No.	51140.030.030
Marca	-
UBB	950353464023
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272997
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	30 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	85
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Diseño técnico

