



Tornillo cabeza avellanada abombada Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A2 M4X10

Artículo No.	51320.040.010
Marca	-
UBB	950353280205
UNSPSC	31161504
EAN	8715492282675
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	10 mm
Clase	70
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7047
DIN	966
NF	≈E25-120

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
Nr. ranura	2
P	0.7

Diseño técnico

