

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X16



Artículo No.	51340.016.016
Marca	-
UBB	500633233514
UNSPSC	31161504
EAN	8715494592277
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M1,6
Anchura (L) (mm)	16
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ISO	7045-H
DIN	7985-H

Especificación técnica

Thread length (min.)	15
d_k (max.)	3.2
Rosca total $C \leq$	16
k	1.3
Nr. ranura	0
P	0.35

Diseño técnico

