

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M2X20

Artículo No.	51340.020.020
Marca	-
UBB	500571336188
UNSPSC	31161504
EAN	8715494120067
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	20 mm
Clase	70
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	18
k	1.6
L (mm)	20
Nr. ranura	1
P	0.4

Diseño técnico

