


## SECURITY Tornillo cabeza cilíndrica con dos agujeros Acero inoxidable (Inox) A2 ST6,3X38MM



Artículo No.	51595.063.038
Marca	-
UBB	500656697363
UNSPSC	31161507
EAN	8712423014435
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Longitud	38 mm
Características de conducción	2 Holes
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante
Info	Las herramientas están disponibles a petición. Este tipo de inserto también se conoce como "ojos de serpiente" o "nariz de cerdo".

### Normas

### Especificación técnica

D (mm)	6.3
dk (max.)	12.4
k (max.)	3.3
L (mm)	38
No. drive	TH8

### Diseño técnico

