

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,2X4,5MM



| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 51660.022.004 |
| Marca | - |
| UBB | 500571278679 |
| UNSPSC | 31161507 |
| EAN | 8715494123563 |
| Env. de 1000 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Diámetro | 2.2 |
| Anchura (L) (mm) | 4.5 |
| Características de conducción | Phillips |
| Forma de la cabeza | Cabeza cilíndrica |
| Material (largo) | Acero inoxidable (Inox) |
| Material técnico | A2 |
| Rosca (larga) | Autorroscante |

Normas

| | |
|------|----------|
| ASME | B18.6.4 |
| DIN | 7981 C-H |
| NF | E25-658 |
| ISO | 7049 C-H |

Especificación técnica

| | |
|------------|------|
| d_k | 4.2 |
| k | 1.8 |
| Nr. ranura | 1 |
| P | 0.80 |

Diseño técnico

