



**Tornillo autorroscante
cabeza avellanada Phillips
DIN 7982 C-H Acero
inoxidable (Inox) A2
ST2,2X19MM**

Artículo No.	51680.022.019
Marca	-
UBB	500571344919
UNSPSC	31161507
EAN	8715494111157
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.2 mm
Longitud	19 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	7050 CH
NF	E25-656
DIN	7982 CH

Especificación técnica

D (mm)	2.2
dk	4.3
k ≈	1.3
L (mm)	19
Nr. ranura	1
P	0.8

Diseño técnico

