

Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,2X6,5MM



Artículo No.	51683.022.006
Marca	-
UBB	500571717742
UNSPSC	31161507
EAN	8715494109864
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.2 mm
Longitud	6.5 mm
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14586 C
-----	---------

Especificación técnica

D (mm)	2.2
dk (max.)	4.3
k (max.)	1.3
L (mm)	6.5
P	0.8
Llave de vaso	6

Diseño técnico

