

Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X32MM



Artículo No.	51683.039.032
Marca	-
UBB	500571720878
UNSPSC	31161507
EAN	8715494131582
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.9 mm
Longitud	32 mm
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14586 C
-----	---------

Especificación técnica

D (mm)	3.9
dk (max.)	7.5
k (max.)	2.3
L (mm)	32
P	1.3
Llave de vaso	20

Diseño técnico

