



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X13MM

Artículo No.	51689.042.013
Marca	-
UBB	950352782094
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305244
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.2 mm
Longitud	13 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	7051 CZ
NF	E25-657 C
DIN	7983 CZ

Especificación técnica

D (mm)	4.2
dk	8.1
f ≈	1.4
k ≈	2.5
L (mm)	13
Nr. ranura	2
P	1.4

Diseño técnico

