



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X50MM

Artículo No.	51689.042.050
Marca	-
UBB	950352782664
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305312
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.2 mm
Longitud	50 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7983 CZ
ISO	7051 CZ
NF	E25-657 C

Especificación técnica

D (mm)	4.2
dk	8.1
f ≈	1.4
k ≈	2.5
L (mm)	50
Nr. ranura	2
P	1.4

Diseño técnico

