



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X60MM

Artículo No.	51689.048.060
Marca	-
UBB	500571502409
UNSPSC	31161507
EAN	8715494105125
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	60 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7983 CZ
NF	E25-657 C
ISO	7051 CZ

Especificación técnica

D (mm)	4.8
dk	9.5
f ≈	1.5
k ≈	3
L (mm)	60
Nr. ranura	2
P	1.6

Diseño técnico

