



**Tornillo autorroscante
cabeza avellanada
abombada Pozidriv DIN 7983
C-Z Acero inoxidable (Inox)
A2 ST5,5X25MM**

Artículo No.	51689.055.025
Marca	-
UBB	950352783407
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305398
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5.5 mm
Longitud	25 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

NF	E25-657 C
ISO	7051 CZ
DIN	7983 CZ

Especificación técnica

D (mm)	5.5
dk	10.8
f ≈	1.7
k ≈	3.4
L (mm)	25
Nr. ranura	3
P	1.8

Diseño técnico

