



## Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X70MM

Artículo No.	51690.035.070
Marca	-
UBB	500571504553
UNSPSC	31161507
EAN	8715494105330
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	3.5
Anchura (L) (mm)	70
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Rosca (larga)	Autorroscante

### Normas

ISO	7051 C-H
NF	E25-657
DIN	7983 C-H

### Especificación técnica

$d_k$	6.8
$f \approx$	1.2
$k \approx$	2.1
Nr. ranura	2
P	1.30

### Diseño técnico

