



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X60MM

Artículo No.	51690.048.060
Marca	-
UBB	950352868224
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305947
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	60 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7983 CH
ISO	7051 CH
NF	E25-657

Especificación técnica

D (mm)	4.8
dk	9.5
f ≈	1.5
k ≈	3
L (mm)	60
Nr. ranura	2
P	1.6

Diseño técnico

