



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X80MM

Artículo No.	51690.048.080
Marca	-
UBB	950352868489
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305961
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	80 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	7051 CH
DIN	7983 CH
NF	E25-657

Especificación técnica

D (mm)	4.8
dk	9.5
f ≈	1.5
k ≈	3
L (mm)	80
Nr. ranura	2
P	1.6

Diseño técnico

