

Tornillo para madera cabeza cilíndrica con ranura DIN 96 Acero inoxidable (Inox) A2 4X35MM



Artículo No.	51860.040.035
Marca	-
UBB	950350091332
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311405
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4 mm
Longitud	35 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NEN	2251
DIN	96
NF	E25-606

Especificación técnica

D (mm)	4
dk	8
ds	4
k (max.)	2.8
L (mm)	35
n	1

Diseño técnico

