



Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN 7985 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M4X5

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 53343.040.005 |
| Marca | - |
| UBB | 500690306047 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8717077788619 |
| Env. de 1000 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Diámetro | M4 |
| Longitud | 5 mm |
| Clase | 80 |
| Características de conducción | Hexalobular |
| Forma de la cabeza | Cabeza cilíndrica baja |
| Material | Acero inoxidable |
| Material técnico | A4 |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|-----|--------|
| DIN | ≈7985 |
| ISO | ≈14583 |

Especificación técnica

| | |
|----------------------|-----|
| d-D | M4 |
| Thread length (min.) | 22 |
| dk (max.) | 8 |
| Rosca total C ≤ | 25 |
| k | 3.1 |
| L (mm) | 5 |
| P | 0.7 |
| Llave de vaso | 20 |

Diseño técnico

