

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A4 80 M4X10



Artículo No.	53345.040.010
Marca	-
UBB	500690309272
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788930
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	10 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	14581
NF	≈E25-119-1
DIN	≈965

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
P	0.7
Llave de vaso	20

Diseño técnico

